

3.	CARACTERÍSTICAS	<p data-bbox="678 181 767 197">Orinales</p> <p data-bbox="678 226 884 248">Secuenciador MiniON</p> <table border="1" data-bbox="678 271 1302 719"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 271 884 304">Elemento</th> <th data-bbox="884 271 1302 304">Características técnicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 304 884 349">Dimensiones</td> <td data-bbox="884 304 1302 349">13 mm (alto) x 55 mm (ancho) x 125 mm (largo)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 349 884 383">Peso</td> <td data-bbox="884 349 1302 383">130 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 383 884 439">Potencia nominal máxima</td> <td data-bbox="884 383 1302 439">7,5 W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 439 884 461">Puertos</td> <td data-bbox="884 439 1302 461">1 USB-C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 461 884 517">Programas instalados</td> <td data-bbox="884 461 1302 517">Controlador de MiniON</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 517 884 595">Temperatura de secuenciación</td> <td data-bbox="884 517 1302 595">Diseñado para secuenciar a una temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 595 884 719">Requisitos de instalación</td> <td data-bbox="884 595 1302 719"> Mantener 5 cm de espacio libre a los lados y en la parte de atrás del dispositivo. No colocar el dispositivo encima de un ordenador de mesa o portátil. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="678 730 1270 786">El intervalo de funcionamiento de la electrónica interna está entre 5 °C y 40 °C de temperatura ambiente.</p>	Elemento	Características técnicas	Dimensiones	13 mm (alto) x 55 mm (ancho) x 125 mm (largo)	Peso	130 g	Potencia nominal máxima	7,5 W	Puertos	1 USB-C	Programas instalados	Controlador de MiniON	Temperatura de secuenciación	Diseñado para secuenciar a una temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C	Requisitos de instalación	Mantener 5 cm de espacio libre a los lados y en la parte de atrás del dispositivo. No colocar el dispositivo encima de un ordenador de mesa o portátil.
		Elemento	Características técnicas															
Dimensiones	13 mm (alto) x 55 mm (ancho) x 125 mm (largo)																	
Peso	130 g																	
Potencia nominal máxima	7,5 W																	
Puertos	1 USB-C																	
Programas instalados	Controlador de MiniON																	
Temperatura de secuenciación	Diseñado para secuenciar a una temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C																	
Requisitos de instalación	Mantener 5 cm de espacio libre a los lados y en la parte de atrás del dispositivo. No colocar el dispositivo encima de un ordenador de mesa o portátil.																	
PRESENTACIÓN	Caja																	

